




Lattiajärjestelmä VT-BAT

Vibratecin lattiajärjestelmä VT-BAT on nopea ja helposti asennettava järjestelmä, jossa on erilliset eristimet. Järjestelmä koostuu 3 metriä pitkistä ja 48 mm leveistä teräslistoista, joissa on eristimet (elastiset elementit), joita on saatavana 4 eri vakiokorkeudella: 25, 37, 50 (75 mm ja muita korkeuksia saatavana pyynnöstä).

Tuotteen ominaisuudet

Kelluva lattiajärjestelmä on helppo asentaa, ja kuormituksesta ja korkeuden valinnasta riippuen voidaan saavuttaa alle 6 Hz:n resonanssitaajuuksia. Katso taajuuskäyrät alla.

Jäykkyyttä voidaan säätää säätämällä eristeiden määrää metriä kohden.² ja / tai valitsemalla pehmeämpi / jäykempi materiaali eristeisiin. Riippuen melunvaimennuksen raja-arvoista, lattian painosta ja siihen kohdistuvasta kuormituksesta, laskemme täydellisen, tarpeisiisi räätälöidyn lattian. Ota yhteyttä Vibrateciin ja kysy neuvoa.

Tuotesovellukset

Käytetään märkiin tai kuiviin kelluviin lattioihin harjoitustiloissa, studioissa, elokuvateattereissa, toimistoissa ja teollisuudessa. Käytetään myös jousitetuissa lattioissa tanssissa, voimistelussa, urheilussa ja näyttämöillä.



Vibratec VT-BAT Floor System

Vibratec Akustikprodukter

00:51





Lattiajärjestelmä VT-BAT on EPD-sertifioitu tuote.



1. Asenna itseliimautuvat eristyskaistaleet (VT-Strip) kelluvan lattian ympärille, jotta kelluva lattia irtoaa viereisestä rakenteesta.
2. Asenna VT-BAT-kiskot c/c- etäisyydellä suunnitelman mukaisesti.
3. Aseta VT-BAT-kiskoja väliin pienitiheysminen mineraalivilla (paksuuden on oltava pienempi kuin kelluvan lattian alla oleva taipunut tyhjiö).
4. Ruuvaa lattiapaneelit VT-BAT-kiskoihin (vältä ruuvaamista tyynyihin).
5. Levitä vaimennusliimaa DG-2000 (paksuus 1 mm).
6. Asenna toinen kerros lattiaautoja.

Tekniset tiedot

VT-BAT-400



VT-BAT-510





Lattiajärjestelmä-VT-BAT- tekniset eritelmät

floor-system-vt-bat-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue

Väri	Tyyppi	Kuormitusalue (kg/m ²)
Harmaa	VT-BAT-400	40 - 120
Ruskea	VT-BAT-510	60 - 240
Vaaleanpunainen	VT-BAT-570	80 - 310
Turkoosi	VT-BAT-680	120 - 450
*Lastit perustuvat cc 600 mm:iin.		

Taipuma ja ominaistajuus

Korkeus	Poikkeama	fn (Hz)
25 mm	1 - 2 mm	> 9 Hz
37 mm	2 - 3 mm	> 8 Hz
50 mm	4 - 7 mm	> 6,5 Hz
75 mm	8 - 12 mm	> 5,5 Hz

Lataukset

 	Asennusohje: Lattiajärjestelmä VT-BAT englanti	 	Asennusohje: Lattiajärjestelmä VT-BAT Ruotsi
 	Tärinäänvaimennus VT-BAT kellovalle lattialle Testausraportti	 	EPD-asiakirja EPD-IES- 0030216:001 suomi

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo