



Bande anti-vibrations REGU-FOAM WC

La bande anti-vibrations REGUFOAM de 2 mm atténue efficacement les bruits d'impact gênants lors de la chasse d'eau et de l'utilisation, en particulier pour les toilettes au sol.

Caractéristiques du produit

Les sièges de toilettes peuvent produire des bruits d'impact gênants lors de la chasse d'eau et de l'utilisation, en particulier les toilettes au sol. Grâce à la bande anti-vibrations REGUFOAM de 2 mm pour WC, le bruit d'impact est efficacement atténué.

La bande anti-vibrations REGUFOAM WC est vendue par lot de 2 bandes pour un siège de WC.

Note

Les bandes absorbent également les petites irrégularités du sol, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la lunette des toilettes. Une autre solution consiste à utiliser des bouchons acoustiques ou des rondelles élastiques entre les têtes de vis et les toilettes, afin d'éviter tout contact direct entre la porcelaine et le sol. Toutefois, ces méthodes peuvent donner un résultat moins satisfaisant. **Le meilleur amortissement est obtenu par le seul collage.**

Si des rondelles élastiques sont nécessaires ou requises, utilisez notre produit Laveuse d'isolation 3D

Spécifications techniques

Applications des produits

Installation

L'abattant ne doit pas être monté de la manière habituelle avec des vis à travers le sol. L'abattant est collé aux bandes à l'aide d'une colle à base de silicone adaptée aux pièces humides.

1. Commencez par coller les bandes sur la lunette des toilettes. Il est recommandé de laisser la colle durcir pendant une journée pour garantir une bonne adhérence.
2. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez la partie excédentaire des bandes avant de les fixer au sol. Si le revêtement de sol est en linoléum, il est recommandé de couper les bandes contre une autre surface pour éviter d'endommager la couche imperméable.
3. Collez ensuite la lunette des toilettes au sol. Si nécessaire, étanchéifiez avec de la colle silicone autour de la lunette des toilettes jusqu'au sol.

Caractéristiques

A	B
Capacité de charge statique	Jusqu'à 0,022 N/mm
Déflexion du matériau	0,1 - 0,2 mm
Dimensions (convient à la plupart des toilettes)	520 × 50 × 2 mm
Installation	2 Bandes WC / Toilette

Téléchargements



regufoam-wc-strip-fr



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo